

空気で作る 衛生環境。

空冷式オゾン発生器 **ED-OG-AP1**



スイッチ一つで1500mg/hrの
オゾンが発生。

内臓のポンプによる空気を原料としてオゾンが発生します。特別にPSA等用意する必要がありません。

タイムスイッチで時間管理、自由自在。
前面パネルのタイムスイッチにより、15分刻みで作動時間を設定できます。これにより、例えば食品工場・病院内の夜間殺菌が手軽に実現できます。

軽量・コンパクト。

182W×410D×260Hと、このクラスのポンプ内蔵型オゾン発生装置としては非常にコンパクト。取っ手で手軽に運搬・簡単に設置できます。

高耐久、簡単メンテナンス。

前面パネルより放電管に水を入れていただくだけの簡単な洗浄で、オゾン発生量がキープできます。放電管の汚れ具合は側面の窓から確認できます。

例えばこんな用途に実績があります

病院・工場

殺菌

湖水の
浄化

グリストラップ
浄化

冷蔵倉庫
脱臭

あこや貝
放卵

型 式 : ED-OG-AP1
定 格 電 源 : 100V
定 格 周 波 数 : 50Hz/60Hz
外 形 寸 法 : 182W×410D×260H(突起部含まず)
重 量 : 11.5kg
消 費 電 力 : 120W
オゾン発生方式 : 無声放電法
オゾン発生量 : 1500mg/hr
ガス接続口径 : 8mmテフロンジョイント

※SUS製ジョイント等に変更可能。

★この製品の外观・仕様等は予告無く変更することがありますがご了承下さい。



エコデザイン株式会社

埼玉県比企郡小川町腰越40-10
TEL0493-72-6161 FAX0493-72-6162
<http://www.ecodesign-labo.jp>



関西オートメ機器株式会社

〒520-2152
滋賀県大津市月輪2丁目18番60号
TEL : 077-545-6851
FAX : 077-543-0584
URL : <http://www.tec-kak.co.jp>
E-mail : hyd@tec-kak.co.jp